


**Garant****Leuka kohdistusnastoilla, Leukojen leveydelle: 160mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	362624 160
GTIN	4067263092193
Tuoteluokka	31S

**Kuvaus****Malli:**

- **Karkaistua terästä, kaasunitrattu (toleranssi  $\pm 0,01$  mm).**
- **Helppo asentaa ruuvipuristimeen.**
- **Tappien mekaaninen sisääntyöntäminen.**
- **Paineilmaohjaus kaksipuoleisten venttiilien kautta.**
- **Ei eroa kiinteän ja liikkuvan leuan välillä.**
- **5,5 baarin vaadittu ilmanpaine**

**Käyttö:**

Nopeasti varustettavissa erilaisiin työstötehtäviin.

- **Kiinnityksen kohdistus nopeaa ja ehdottoman toistotarkkaa.**
- **Ei tukilistojen aikaavievää käsittelyä.**

**Sopii:**

**ALLMATIC** NC8 160, HD 160, TC, TITAN2 160.

**BULL** pneumaattinen 160, mekaaninen 160.

**KESEL** ARNO160, CNC160, NCA160.

**RÖHM** RKE160, RKE-L160, RKE-U160, RKG-L160, RKE-LV160.

**Tekninen kuvaus**

Sopii värikoodiin	NC8
Sopii värikoodiin	HD-kiinnitin

Sopii värikoodiin	LC
Sopii värikoodiin	HD-Allmatic
Sopii värikoodiin	HiPo
Sopii värikoodiin	Titan2/TitanSense
Sopii värikoodiin	HD-GARANT
Tuotetyyppi	Ruuvipuristinleuat