

# Yale

## Koneennostin nostosorkalla YAM, Kantavuus: 5t



### Tilaustiedot

Tilausnumero	086046 5
GTIN	4025092153997
Tuoteluokka	08Y

### Kuvaus

**Malli:**

Koneennostin, pienikokoinen. Kuorma on nostettavissa sekä nostosorkalla että päällä. Erittäin vakaa, pumpun vipu on käännettävissä 270° (ei koko 2).

**Käyttö:**

Koneiden ja vastaavien kuormien nostoon. oikaisuun ja siirtoon sekä yleisiin korjaus- ja asennustöihin.

### Tekninen kuvaus

Pituus	257 mm
Vähimmäisaloituskorkeus	26 mm
Sorkan leveys	75 mm
Nostokorkeus	120 mm
Paino	19 kg
Sorkan pituus	57 mm

Korkeus	290 mm
Leveys	182 mm
Automaattinen jousen palautus	kyllä
Enimmäiskantokyky	5 t
Tuotetyyppi	Hydraulinen koneennostin