

Garant**Kiekk- ja katkaisujyrsimet lieriövarrella Leveys ap 1,5 mm, Ø D / Terien lkm
Z: 63/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218408 63/4
GTIN	4045197533371
Tuoteluokka	21P

Kuvaus**Malli:**

Huipputehoinen kiekkojyrsinjärjestelmä. Mallivaihtoehtoina laipan ja **edullisen terästerän** tai laipan ja **huipputarkan, lämpötiloja kestävä HSS-terän**.

Käyttö:

Ura- ja katkaisujyrsintään. Hyvään toistotarkkuuteen sarjavalmistuksessa suositellaan HSS-terän käyttöä.

Käyttö mainosteksti:

Ura- ja katkaisujyrsintään. Hyvään toistotarkkuuteen sarjavalmistuksessa suositellaan HSS-terän käyttöä.

Tilausnumero: 218440 - 218444 (katso päälueetelo)

Huom:

Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

Huomautus:

Kiekk-/katkaisujyrsimet, enint. Ø D = 200 mm saatavilla.
HSS-varateriä on mahdollista tilata jälkikäteen.

Tekninen kuvaus

Varren Ø D _s h ₆	32 mm
Sopiva kääntöterä	XC.. 1113

Kokonaispituus L_{ges} arvolle a_p 1,5 mm	99,9 mm
suurin työstösyvyys $a_{e\ max}$	15,75 mm
Terän $\varnothing D_c$	63 mm
Kauluksen pituus L_1	37 mm
Kokonaispituus L_{ges} arvolle a_p 2,2 mm	100,5 mm
Kauluksen $\varnothing d_1$	31,5 mm
Terien lkm Z	4
Leveys a_p	1,5 mm
varren malli	Lieriövarsi
Lastuava aine	HSS
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin