

**Garant****Otsatorusjyrsin, HB730, Ø D h10: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	210300 25
GTIN	4045197523242
Tuoteluokka	21M

**Kuvaus****Huomautus:**

**$a_{p\text{ maks.}}$  – huomioitava ehdottomasti! Käyttösuositukset ( $v_c$  ja  $f_z$ ) koskevat myös arvoa  $a_{p\text{ maks.}}$**

**Tekninen kuvaus**

Teräpään Ø D	25 mm
Terän pituus $L_2$	19 mm
suurin leikkaussyvyys $a_{p\text{ maks}}$ teräksessä < 900 N/mm <sup>2</sup>	1,25 mm
Säätösäde $R_p$	4,594 mm
Pään pituus l	32 mm
Nirkon säde	3,75 mm
Syöttö $f_z$ teräksessä < 900 N/mm <sup>2</sup>	1,3 mm
Kiinnityskoko	24 mm
Terien lkm Z	3
Laji	HB730
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N

Nousukulma	45 astetta
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrinnän aikana	0,05×D särmäyksessä
Lastuamisstrategia	HPC
Sisäjähdytys	ei
varren malli	GARANT TopCut
Tuotetyyppi	Leikkuupala jyrintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	210 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	130 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	110 m/min	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	50 m/min	H
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	80 m/min	S
GG(G)	soveltuu	160 m/min	K
Öljy	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	soveltuu		

## Tarvikkeet

Sovitin momenttiavaimelle Tyyppi 21X5	219986 21X5
Asennusavain Tyyppi 21X5	219987 21X5