

Garant**Kiekko- ja katkaisujyrsimet laipalla Leveys ap 3,1 mm, Ø D / Terien lkm Z:
63/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218430 63/4
GTIN	4045197534033
Tuoteluokka	21P

Kuvaus**Malli:**

Huipputehoinen kiekkojyrsinjärjestelmä. Mallivaihtoehtoina laipan ja **edullisen terästerän** tai laipan ja **huipputarkan, lämpötiloja kestävän HSS-terän**.

Käyttö:

Ura- ja katkaisujyrsintään. Hyvään toistotarkkuuteen sarjavalmistuksessa suositellaan HSS-terän käyttöä.

Käyttö mainosteksti:

Ura- ja katkaisujyrsintään. Hyvään toistotarkkuuteen sarjavalmistuksessa suositellaan HSS-terän käyttöä.

Tilausnumero: 218440 - 218444 (katso päälueetelo)

Huom:

Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

Huomautus:

Kiekko-/katkaisujyrsimet, enint. Ø D = 200 mm saatavilla.
HSS-varateriä on mahdollista tilata jälkikäteen.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges} arvolle a_p 1,5 mm	51,4 mm
suurin työstösyvyys $a_{e\ max}$	15,5 mm
Kokonaispituus L_{ges} arvolle a_p 3,1 mm	52,8 mm
Terän $\varnothing D_c$	63 mm
Kauluksen pituus L_1	38 mm
Kokonaispituus L_{ges} arvolle a_p 2,2 mm	52 mm
Kiinnitysreiän \varnothing	22 mm
Kauluksen $\varnothing d_1$	32 mm
Sopiva kääntöterä	XC.. 1125
Peruspitimen $\varnothing d_2$	40 mm
Terien lkm Z	4
varren malli	reiällä
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin