

Garant**Pidin lieriömäisesti värinävaimennettu, Lieriövarsi., jyrsinpään Ø:lle D: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	210551 12
GTIN	4045197658876
Tuoteluokka	21Z

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuuishiottu pidin ruuvikiinnitteisille GARANT TopCut -jyrsinpäille.

Järjestelmän pyörintätarkkuus $\leq 10 \mu\text{m}$ yhdistämällä kuula- ja tasovastinpinnat.

TKM-sydänosalla, ilman kiinnityspintaa.

Huomautus:

Enimmäisjyrshintäsyvyys = $L_1 + l$; l = katso ruuvikiinnitteisten päiden mitat: Nro 210050 – 210410.

Kiristysavain = Nro 219987.

Hylsy momenttiavaimeen = Nro 219986.

Vähennä teknologisia tietoja, jos työkalulla on pitkä ulkonema.

Tekninen kuvaus

jyrsinpään Ø:lle D	12 mm
Varren Ø D_5 h6	12 mm
Hyötypituus L_1	25 mm
Ulko-Ø d_1	11,8 mm
Suositteltu kiristysmomentti	10 Nm
Kokonaispituus L	70 mm
Sarja	TopCut
Sovitin	Lieriövarsi.
Sisäjähdytys	kyllä

Tuotetyyppi

Kierteitetyn jyrsimen pidike