

**Garant****APET 133504 FR timanttippinnoitettu, HB7810, Tyyppi: ALU****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215308 ALU
GTIN	4045197601155
Tuoteluokka	21B

**Kuvaus****Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvoille  $a_e = 0,25 \times D$  /  $a_p = 4$  mm,  $a_{p_{max}} = 6$  mm.

Nirkon säde: 0,4 mm

Syöttö  $f_z$  / hammas: 0,2 mm

**Tekninen kuvaus**

Syöttö $f_z$ / hammas	0,2 mm
tyyppi	ALUM.
Nirkon säde	0,4 mm
Sarja	Softcut®
ISO-koodi-kääntöterä	APET 133504 FR
Laji	HB7810
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jyrshintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	600 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	600 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	550 m/min	N
Grafiitti, GFK, CFK	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		