

**Garant****Viistejyrsinpää 90°, HB730, Ø D ± 0,01: 10mm**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	210390 10
GTIN	4045197523518
Tuoteluokka	21M

## Tekninen kuvaus

Terän Ø D	10 mm
Terän pituus L <sub>2</sub>	7 mm
Pään pituus l	13 mm
suurin leikkaussyvyys a <sub>p max</sub> teräksessä < 900 N/mm <sup>2</sup>	3 mm
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Kiinnityskoko	10 mm
Syöttö f <sub>z</sub> teräksessä < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm
enimmäistyöstösyvyys a <sub>p max</sub> täysurilla	5
Kokonaispituus L	26,9 mm
Terien lkm Z	3
Sarja	TopCut
Laji	HB730
Lastuava aine	TKM
Kärkiupottimen kärkikulma	90
Standardi	Tehdasnormi

tyyppi	N
syöttösuunta	vaaka
Sisäjähdytys	ei
varren malli	GARANT TopCut
Tuotetyyppi	Jyrsin kiinnityskierteellä

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	210 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	130 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	110 m/min	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	50 m/min	H
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	80 m/min	S
GG(G)	soveltuu	160 m/min	K
Öljy	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	soveltuu		

## Tarvikkeet

Asennusavain Tyyppi 8X3	219987 8X3
Sovitin momenttiavaimelle Tyyppi 8X3	219986 8X3

