




Turvaliitin Stream-Line, Letkuliitännän sisä-Ø (nimellismitta): 8mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	080297 8
GTIN	7391390285300
Tuoteluokka	08A

Kuvaus

Malli:

Teräksisillä paineilimillä on monia etuja perinteisiin messinkiliittimiin verrattuna:

- **Helppo käyttö yhdellä kädellä ja vähäisellä voimalla.**
- **Korkea läpivirtausnopeus ja vähäinen painehäviö.**
- **Pitkäikäinen laadukkaiden pintojen ja karkaistujen komponenttien ansiosta, tiukat valmistustoleranssit.**
- **Taloudellinen – maksaa itsensä takaisin enintään 2 vuodessa.**

eSafe-turvaliitin ISO-standardin 4414 ja EN 983 mukainen. Ensin ilmaus ja sen jälkeen irrotus (ei paineiskua). Uusi, helpompi käyttö yhdellä kädellä.

Virtaama: 2250 l/min., käyttöpaine enintään 16 baaria.

Stream-Line-letkusovitin, johon letku on helppo kiinnittää kierremutterilla ilman letkunkiristintä.

Käyttö:

Tehon nostamiseen, taloudellisuuden parantamiseen ja teollisuuden paineilmlaitteiden turvallisuuden parantamiseen.

Huomautus:

CEJN-sarja 320 vastaa eurooppalaista standardia 7.6 (nimellis-Ø 7,6 mm, Euro-Profil) ja on yhteensopiva kaikkien yleisimpien järjestelmien kanssa.

Tekninen kuvaus

Letkuliitännän sisä-Ø (nimellismitta)	8 mm
Tuotetyyppi	Liitäntä

