

**Garant****APHT 133504 FR, PKD, Tyyppi: ALU**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	215314 ALU
GTIN	4045197601162
Tuoteluokka	21L

## Kuvaus

**Malli:**

PKD-jyrsinkääntöterä, yksi terä.

**Huomautus:**Ohjelastuamisarvot arvoille  $a_e = 0,25 \times D$  /  $a_p = 4$  mm,  $a_{p\max} = 6$  mm. **$a_{p\max} = 3,5$  mm.**

Nirkon säde: 0,4 mm

Syöttö  $f_z$  / hammas: 0,2 mm

## Tekninen kuvaus

tyyppi	ALUM.
Syöttö $f_z$ / hammas	0,2 mm
Nirkon säde	0,4 mm
Sarja	Softcut®
ISO-koodi-kääntöterä	APHT 133504 FR
Laji	PKD

Lastuava aine	PKD
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	1500 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	1500 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	1000 m/min	N
CuZn	soveltuu	800 m/min	N
kuiva	soveltuu		