

Jatkojohdin, 250 V, Tyyppi: 10N



Tilaustiedot

Tilausnumero	081182 10N
GTIN	4003644009312
Tuoteluokka	08B

Kuvaus

Malli:

Hyväksytty asennettavaksi ulos ja kosteisiin tiloihin (IP44). Neopreenikumikaapeli, kestää öljyä, bensiiniä, UV-säteilyä. Roiskevedeltä suojattu kumipistoke ja -kytkin.

Neopreenikumikaapeli, jossa roiskevedeltä suojattu kumipistoke ja -kytkin.

Toiminto:

IP44: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja vierasosien $\varnothing > 1$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Tekninen kuvaus

Kaapelin rakenne	3G1,5
tyyppi	10N
Kaapelin pituus	10 m
Kaapeliluokka	H07RN-F
Kaapelin materiaali	Neopreeni
iskunkestävä ja roiskevesisuojattu	Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan

IP-suojaluokka	IP 44
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Pistoketyyppi, tulo	F
Tuotenimen määrite	250 V
Verkkojännite	250 V
Tuotetyyppi	Jatkokaapeli

Tarvikkeet

CableFix-ripustusjärjestelmä Tyyppi L	081191 L
CableFix-ripustusjärjestelmä Tyyppi S	081191 S
CableFix-ripustusjärjestelmä Tyyppi XL	081191 XL