

Garant**GARANT Softcut kulmajyrsin 90° MTC, reiällä, Ø D / Zeff: 63/5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215161 63/5
GTIN	4045197455239
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuuskulmajyrsin, epätasainen jako - hyvä käyntivakaus, erinomainen tarkkuus ja lastuamisteho. Tehokas kääntöteräkulmajyrsin, lastuamisvoimaa vähentävä muotoilu MTC-käyttöön epävakaissa olosuhteissa tai karoille, joissa pieni käyttöteho.

Käyttö:

Syviin kulmajyrsintöihin, myös umpimateriaalille. Yleistyökalu kaikille teräsmateriaaleille sekä ruostumattomille ja haponkestäville teräksille. Erityisesti MTC (Multi Task Cutting) -käyttöön uuden sukupolven sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa (MTM).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa. Käytettäessä kääntöteriä, joiden säde on yli 3,1 mm, on terän kiinnitystä mukautettava.

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	219808 (15IP; 3,8 Nm)
vaikuttava terien lukumäärä Z_{eff}	5
Sopiva kääntöterä	AP.. 1805..

Kokonaispituus L_{ges}	50 mm
Kiinnitysreiän \emptyset	27 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	28 mm
Terän $\emptyset D_c$	63 mm
Sarja	Softcut®
Kääntöterien lukumäärä	10
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219808
PrecisionBit Torx Plus -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3, Torx Plus -profiili: 15IP	674252 15IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty, asetettu vääntömomentti: 3,8Nm	211750 3,8