

Garant**Viistejyrsinpää 90°, HB730, Ø D ± 0,01: 16mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	210390 16
GTIN	4045197523532
Tuoteluokka	21M

Tekninen kuvaus

Pään pituus l	20 mm
Terän pituus L ₂	11,3 mm
Terän Ø D	16 mm
suurin leikkaussyvyys a _{p max} teräksessä < 900 N/mm ²	6 mm
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Kiinnityskoko	16 mm
Syöttö f _z teräksessä < 900 N/mm ²	0,1 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max} täysurilla	8
Kokonaispituus L	37,3 mm
Terien lkm Z	3
Sarja	TopCut
Laji	HB730
Lastuava aine	TKM
Kärkiupottimen kärkikulma	90
Standardi	Tehdasnormi

tyyppi	N
syöttösuunta	vaaka
Sisäjähdytys	ei
varren malli	GARANT TopCut
Tuotetyyppi	Jyrsin kiinnityskierteellä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	210 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	110 m/min	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	50 m/min	H
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	80 m/min	S
GG(G)	soveltuu	160 m/min	K
Öljy	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	soveltuu		

Tarvikkeet

Asennusavain Tyyppi 13X4	219987 13X4
Sovitin momenttiavaimelle Tyyppi 13X4	219986 13X4

