

**Garant****APMT 133512 TR, HB7520, Tyyppi: UNI**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	215386 UNI
GTIN	4045197601391
Tuoteluokka	21A

## Kuvaus

**Huomautus:**Ohjelastuamisarvot arvoille  $a_e = 0,25 \times D$  /  $a_p = 4$  mm,  $a_{p_{max}} = 6$  mm.

Nirkon säde: 1,2 mm

## Tekninen kuvaus

tyyppi	UNI
Nirkon säde	1,2 mm
Sarja	Softcut®
ISO-koodi-kääntöterä	APMT 133512 TR
Laji	HB7520
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jrsintään

## Käyttäjätiedot

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	330 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	290 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	250 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	120 m/min	M
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		