

## Garant

### Lieriömäinen kiinnitys, Lieriövarsi., jyrsinpään Ø:lle D: 10mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	210550 10
GTIN	4045197521484
Tuoteluokka	21Z

#### Kuvaus

##### Malli:

Tarkkuushiottu pidin ruuvi kiinnitteisille GARANT TopCut -jyrsinpäille.

**Järjestelmän pyörintätarkkuus  $\leq 10 \mu\text{m}$**  yhdistämällä kuula- ja tasovastinpinnat.

Ilman kiinnityspintaa (HSC-työstämiseen). **Toleranssi = h6.**

##### Huomautus:

**Enimmäisjyrsintäsyvyys** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = katso ruuvi kiinnitteisten päiden mitat: Nro 210050 – 210410.

Kiristysavain = nro 219987.

Hylsy momenttiavaimeen = nro 219986.

Vähennä teknologisia tietoja, jos työkalulla on pitkä ulkonema.

#### Tekninen kuvaus

Varren Ø $D_5$ h6	16 mm
jyrsinpään Ø:lle D	10 mm
Ulko-Ø $d_1$	9,8 mm
Suosittelut kiristysmomentti	5 Nm
Kokonaispituus L	65 mm
Sarja	TopCut
Sovitin	Lieriövarsi.
Sisäjähdytys	kyllä

Tuotetyyppi

Kierteitetyn jyrsimen pidike