

Yksinapainen jännitteenkoetin, jossa on laadukas ruuvinväänninkärki, ura 2,5, Terän leveys: 2,5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	665014 2,5
GTIN	3831007678612
Tuoteluokka	61F

Kuvaus

Malli:

Muovikahva, eristetty ruuvitalanterä ja taskupidin.
Laadukas ruuvinväänninkärki, käyttöalue 150 – 250 V.

Huomautus:

Nämä jännitteentarkistimet vastaavat VDE 0680/6 -standardin turvallisuusmääräyksiä.
Hohtolamppuja ei voi tästä syystä vaihtaa.

Tekninen kuvaus

Kiinnityspidin	kyllä
Terän pituus	55 mm
Terän leveys	2,5 mm
Kokonaispituus	132 mm
Testausalue	150 - 250 V
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Kahvamateriaali	muovi
Tuotetyyppi	Jännitteentarkistustaltta