

Yale

Yleissylinteri YS, Paineteho / isku (t / mm): 10/50



Tilaustiedot

Tilausnumero	086060 10/50
GTIN	4025092150064
Tuoteluokka	08Y

Kuvaus

Malli:

Kaikki osat ovat **metrisen normiston** mukaisia, mikä helpottaa kokoonpano- ja huoltotöitä sekä varaosien hankkimista. **100-prosenttisen yhteensopiva** kaikkiin markkinoilla yleisiin 700 baarin hydraulikkajärjestelmiin.

Yleissylinterin **sivuttaiskuormakestävyys on erittäin hyvä**, siinä on jousipalautus ja vain yksi pikakytkennällä varustettu letkuliitäntä.

Käyttö:

Kaikkiin puristustöihin, joissa tarvitaan kovaa voimaa ja pientä kokoa. Sopii hyvin käytettäväksi kiinnittimissä ja työpajapuristimissa sarjavalmisteen, metrisen kiinnityskierteen ansiosta.

Voidaan käyttää kaikissa asennoissa.

Toimituksen sisältö:

Sis. paineliitännän 3/8-NPT. Toimitus käyttövalmiina, sisältää liitinholkin, karkaistun teräspainekappaleen (tuurna) ja kiinnityskierteen. **Ilman** liitosjohtoja ja adapteria.

Huomautus:

Suljetut järjestelmät esiasennetaan, täytetään ja ilmataan tehtaalla.

Hydraulikäsipumppu, ks. nro 086050, hydrauliletku nro 086081, painemittari nro 086087.

Tekninen kuvaus

Paino	2,1 kg
-------	--------

Telan ulko-Ø	57 mm
Enimmäispuristusvoima	100 kN
Nostokorkeus	50 mm
Öljytilavuus	73 ml
Rakennepituus käytössä	125 mm
Tuotetyyppi	Hydrauliikkasylinteri

Tarvikkeet

Hydrauliletku HHC, tehdasasennus / -täyttö Pituus 1 m	086081 1
Hydrauliletku HHC, tehdasasennus / -täyttö Pituus 6 m	086081 6
Hydrauliletku HHC, tehdasasennus / -täyttö Pituus 3 m	086081 3
Hydraulinen käsipumppu HPS Askelmien lukumäärä / säiliön tilavuus 2/0,7 l	086050 2/0,7
Hydraulinen käsipumppu HPS Askelmien lukumäärä / säiliön tilavuus 2/2 l	086050 2/2
Hydraulinen käsipumppu HPS Askelmien lukumäärä / säiliön tilavuus 2/4 l	086050 2/4
Hydraulinen käsipumppu HPS Askelmien lukumäärä / säiliön tilavuus 1/0,7 l	086050 1/0,7
Hydrauliletku HHC, tehdasasennus / -täyttö Pituus 2 m	086081 2