

Garant**Leuka kohdistusnastoilla, Leukojen leveydelle: 160mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	362622 160
GTIN	4067263100126
Tuoteluokka	31S

Kuvaus**Malli:**

- Karkaistua terästä, kaasunitrattu (toleranssi $\pm 0,01$ mm).
- Helppo asentaa ruuvipuristimeen.
- Tappien mekaaninen sisääntyöntäminen.
- Paineilmaohjaus kaksipuoleisten venttiilien kautta.
- Ei eroa kiinteän ja liikkuvan leuan välillä.
- 5,5 baarin vaadittu ilmanpaine

Käyttö:

Nopeasti varustettavissa erilaisiin työstötehtäviin.

- Kiinnityksen kohdistus nopeaa ja ehdottoman toistotarkkaa.
- Ei tukilistojen aikaavievää käsittelyä.

Sopii:

GRESSEL Gripos GPS160, Gripos GPS160-VS, Gripos 2, Grepos-5S/5X-S, Grefors, S2 Duogrip, C2, Ecosos.

WNT NCG 160, HDG2 160, ZSG4 160, ESG4 160.

Tekninen kuvaus

Tuotetyyppi	Ruuvipuristinleuat
-------------	--------------------

