

Garant
Lieriömäinen kiinnitys, Lieriövarsi., jyrsinpään Ø:lle D: 16mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	210550 16
GTIN	4045197522603
Tuoteluokka	21Z

Kuvaus
Malli:

Tarkkuushiottu pidin ruuvi kiinnitteisille GARANT TopCut -jyrsinpäille.

Järjestelmän pyörintätarkkuus $\leq 10 \mu\text{m}$ yhdistämällä kuula- ja tasovastinpinnat.

Ilman kiinnityspintaa (HSC-työstämiseen). **Toleranssi = h6.**

Huomautus:

Enimmäisjyrsintäsyvyys = $L_1 + l$; l = katso ruuvi kiinnitteisten päiden mitat: Nro 210050 – 210410.

Kiristysavain = nro 219987.

Hylsy momenttiavaimeen = nro 219986.

Vähennä teknologisia tietoja, jos työkalulla on pitkä ulkonema.

Tekninen kuvaus

jyrsinpään Ø:lle D	16 mm
Varren Ø D_s h6	20 mm
Ulko-Ø d_1	15,8 mm
Suosittelut kiristysmomentti	15 Nm
Kokonaispituus L	70 mm
Sarja	TopCut
Sovitin	Lieriövarsi.
Sisäjähdytys	kyllä

Tuotetyyppi

Kierteitetyn jyrsimen pidike