

Garant GRIDLINE

Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 75 kg, 20×20G, Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä: 800/8**Tilaustiedot**

Tilausnumero	930505 800/8
GTIN	4067263100614
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi 24×24G, vetolaatikat 20×20G. Keskuslukitus häiritä tappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat.** Vetolaatikat, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

Tekninen kuvaus

Paino	99 kg
Syvyys	600 mm
Ovien lkm	0

Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Korkeus	800 mm
Vetoalustojen määrä	0
Asennus korkeussäädettävän työtason alle	ei
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Hyötykorkeus	700 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten	700 mm
Leveys	600 mm
Laatikoiden lukumäärä	8
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työkalukaappi