

Garant GRIDLINE

**Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 75 kg, 36×20G, Korkeus mm /
laatikoiden lukumäärä: 1500/10A****Tilaustiedot**

Tilausnumero	930705 1500/10A
GTIN	4067263100713
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi 40×24G, vetolaatikat 36×20G. Keskuslukitus häiritä tappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat.** Vetolaatikat, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

Tekninen kuvaus

Hyötykorkeus laatikoita varten	1400 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä

Hyötykorkeus	1400 mm
Korkeus	1500 mm
Syvyys	600 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	36
Laatikoiden lukumäärä	10
Vetolaatikoiden hyötiala G	36×20
Ovien lkm	0
Vetolaatikon hyötisyvyys	500 mm
Leveys	1000 mm
Paino	234 kg
Vetolaatikon hyötyleveys	900 mm
Vetoalustojen määrä	0
Vetolaatikon hyötisyvyys G	20
Asennus korkeussäädettävän työtason alle	ei
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	36×20G
Tuotetyyppi	Työkalukaappi