

**Garant****APMT 180508 ER, HB7520, Tyyppi: ST900****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215220 ST900
GTIN	4045197600936
Tuoteluokka	21A

**Kuvaus****Huomautus:**

Ohjelaastuamisarvot arvoille  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 5$  mm,  $a_{p\max} = 9$  mm.

Nirkon säde: 0,8 mm

Syöttö  $f_z$  / hammas: 0,15 mm

**Tekninen kuvaus**

tyyppi	ST900
Syöttö $f_z$ / hammas	0,15 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Sarja	Softcut®
ISO-koodi-kääntöterä	APMT 180508 ER
Laji	HB7520
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	340 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	300 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	260 m/min	P
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		