

Garant GRIDLINE

**Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 75 kg, 26×24G, Korkeus mm /
laatikoiden lukumäärä: 1500/11****Tilaustiedot**

Tilausnumero	931105 1500/11
GTIN	4067263100911
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi 30×28G, vetolaatikat 26×24G. Keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat.** Vetolaatikat, joissa on aukot 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

Tekninen kuvaus

Vetolaatikoiden hyötyala G	26×24
Vetolaatikon hyötyleveys G	26
Urakumisäke 3 sivun vierintäreunuksella	ei
Hyötykorkeus laatikoita varten	1400 mm

Leveys	750 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	650 mm
Asennus korkeussäädettävän työtason alle	ei
Ovien lkm	0
Syvyys	700 mm
Hyötykorkeus	1400 mm
ComfortClose	ei
Vetoalustojen määrä	0
Laatikoiden lukumäärä	11
Paino	213 kg
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Korkeus	1500 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	24
Vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	26x24G
Tuotetyyppi	Työkalukaappi