

Garant GRIDLINE

**Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 200 kg, 26×24G, Korkeus mm /
laatikoiden lukumäärä: 800/7A****Tilaustiedot**

Tilausnumero	931115 800/7A
GTIN	4067263100935
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi 30×28G, vetolaatikot 26×24G. Keskuslukitus häiritsevättömällä. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot.** Vetolaatikot, joissa on aukot 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.

Vetolaatikko **50 mm, kantavuus 75 kg.** Vetolaatikko **alk. 75 mm, kantavuus 200 kg.**

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

Tekninen kuvaus

Paino	136 kg
Vetolaatikon hyötysyvyys G	24

Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Urakumisäke 3 sivun vierintäreunuksella	ei
Asennus korkeussäädettävän työtason alle	ei
Vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
Korkeus	800 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	26
Vetoalustojen määrä	0
ComfortClose	ei
Ovien lkm	0
Leveys	750 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten	700 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×24
Laatikoiden lukumäärä	7
Syvyys	700 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	650 mm
Hyötykorkeus	700 mm
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	200 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	26×24G
Tuotetyyppi	Työkalukaappi