

Garant GRIDLINE

**Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 200 kg, 26×24G, Korkeus mm /  
laatikoiden lukumäärä: 1000/9A****Tilaustiedot**

Tilausnumero	931115 1000/9A
GTIN	4067263100973
Tuoteluokka	9GK

**Kuvaus****Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi 30×28G, vetolaatikot 26×24G. Keskuslukitus häiritä tappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot.** Vetolaatikot, joissa on aukot 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.

Vetolaatikko **50 mm, kantavuus 75 kg.** Vetolaatikko **alk. 75 mm, kantavuus 200 kg.**

**Pintakäsittely:**

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Huomautus:**

Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

**Tekninen kuvaus**

Laatikoiden lukumäärä	9
Vetolaatikon hyötisyvyys G	24
Vetolaatikon hyötyleveys	650 mm

Urakumisisäke 3 sivun vierintäreunuksella	ei
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×24
Hyötykorkeus	900 mm
Asennus korkeussäädettävän työtason alle	ei
Vetoalustojen määrä	0
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Paino	170 kg
Ovien lkm	0
Vetolaatikon hyötyleveys G	26
Syvyys	700 mm
Leveys	750 mm
Korkeus	1000 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
ComfortClose	ei
Hyötykorkeus laatikoita varten	900 mm
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	200 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasylinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	26×24G
Tuotetyyppi	Työkalukaappi