

Garant GRIDLINE

Vetolaatikoilla varustetut asennusvaunut 75 kg, 26×24G, Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä: 685/4A**Tilaustiedot**

Tilausnumero	931145 685/4A
GTIN	4067263101093
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:****Sisältää myös vetolaatikat 26×24G.**

Asennusvaunu 30×28G, jossa 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, polyuretaanipinnoite, kääntyvät pyörät voi lukita. 4 sivulla vierintäreunus, urakumimatto ja 2K-Haptoprene-kahvat. Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki. Laatikostorungossa keskuslukitus.

Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat. Vetolaatikat, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

Laatikoiden yksittäinen turvalukitus estää laatikon avautumisen kuljetuksen aikana.

Välttämätön kaikkiin asennusvaunuihin.

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu. **Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Hyötykorkeus laatikoita varten	400 mm
Korkeus	685 mm

vierintäreunus	kyllä
Leveys	750 mm
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetoalustojen määrä	0
Hyötykorkeus	400 mm
Jälkiä jättämätön juoksupinta	kyllä
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Vetolaatikon hyötyleveys G	26
Vetolaatikon hyötyleveys	650 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×24
Laatikostokehys hyötykorkeus	400 mm
Syvyys	700 mm
Vetolaatikoston korkeus	500 mm
Kotelo avoin ylhäältä	ei
Vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
ComfortClose	ei
Laatikoiden lukumäärä	4
Enimmäiskantokyky	600 kg
Vetolaatikon hyötysyvyys G	24
Pyörän Ø	125 mm
Paino	102 kg
Ovien lkm	0
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm

Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	26x24G
Tuotetyyppi	Asennusvaunu