

Garant GRIDLINE

Vetolaatikoilla varustetut asennusvaunut 75 kg, 20×20G, Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä: 685/4A**Tilaustiedot**

Tilausnumero	930515 685/4A
GTIN	4067263101086
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:****Sisältää myös vetolaatikat 20×20G.**

Asennusvaunu 24×24G, jossa 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää, Ø 125 mm, polyuretaanipinnoite, kääntyvät pyörät voi lukita. 4 sivulla vierintäreunus, urakumimatto ja 2K-Haptoprene-kahvat. Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki. Laatikostorungossa keskuslukitus.

Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat. Vetolaatikat, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).

Laatikoiden yksittäinen turvalukitus estää laatikon avautumisen kuljetuksen aikana.

Välttämätön kaikkiin asennusvaunuihin.

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
vierintäreunus	kyllä

Ovien lkm	0
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Hyötykorkeus laatikoita varten	400 mm
Hyötykorkeus	400 mm
Paino	76 kg
Jälkiä jättämätön juoksupinta	kyllä
Vetolaatikon korkeus	500 mm
Vetoalustojen määrä	0
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Kotelo avoin ylhäältä	ei
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Syvyys	600 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus	400 mm
Laatikoiden lukumäärä	4
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Pyörän Ø	125 mm
Enimmäiskantokyky	600 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Leveys	600 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
ComfortClose	ei
Korkeus	685 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm

Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20x20G
Tuotetyyppi	Asennusvaunu