

Garant GRIDLINE

**Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 75 kg, 36×24G, Korkeus mm /  
laatikoiden lukumäärä: 1000/7A****Tilaustiedot**

Tilausnumero	931305 1000/7A
GTIN	4067263101024
Tuoteluokka	9GK

**Kuvaus****Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi 40×28G, vetolaatikat 36×24G. Keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat.** Vetolaatikat, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.

**Pintakäsittely:**

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Huomautus:**

Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

**Tekninen kuvaus**

Syvyys	700 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	36
Leveys	1000 mm

Asennus korkeussäädettävän työtason alle	ei
Hyötykorkeus laatikoita varten	900 mm
Vetoalustojen määrä	0
Laatikoiden lukumäärä	7
Vetolaatikon hyötyleveys	900 mm
Paino	181 kg
Hyötykorkeus	900 mm
Vetolaatikon hyötisyvyys G	24
Vetolaatikon hyötisyvyys	600 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Korkeus	1000 mm
Ovien lkm	0
Vetolaatikoiden hyötyala G	36×24
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	36×24G
Tuotetyyppi	Työkalukaappi