


**Garant****Itsekeskittävä ruuvipuristin, peruslaite Xtric, Tyyppi: 125XSA****Tilaustiedot**

Tilausnumero	363000 125XSA
GTIN	4067263098799
Tuoteluokka	310

**Kuvaus****Malli:**

- **Erittäin hyvä saavutettavuus ja täysin symmetrinen.**
- **Kokonaan karkaistu ja alapuoli hienojyrsitty.**
- **Aihion tai valmiin osan kiinnitin, minimaalinen leukojen ja osien siirtyminen.**
- **Täydellisesti keskiöity kiinnitys keskusta-asetuksen ansiosta.**
- **Kiinnitysalueen muuttaminen on mahdollista kääntämällä leuat.**

**Käyttö:**

Soveltuu erinomaisesti 5-sivuseen työstöön. Keskiöity kiinnitys.

**Sopii:**

Päällileuat nro 363010 – 363045.

**Toimituksen sisältö:**

Perusrunko, kara, karamutterit ja neljä kiinnityspulttia automaatiokonsoliin nro 360164 XP80Z.

**Erikoistarvike:**

Momenttiavain nro 656050, hylsyavain nro 642229 13, asennusasema nro 358595 80.

**Huomautus:**

Soveltuu GARANT TurnTable -automaatiojärjestelmään yhdessä automaatiokonsolin nro 360164 XP80Z kanssa / sitä varten. Yhteensopivat päällileuat nro 363010 – 363045 eivät sisälly toimitukseen. Kiinnitys S2 saadaan aikaa leukaa kääntämällä.

**Tekninen kuvaus**

Paino	10,6 kg
-------	---------

Enimmäiskiinnitysvoima	32 kN
Avainkoon mitat	13 mm
Avainkoon mitat	5 mm
B	125 mm
L	186 mm
Suurin kiristysmomentti	132 Nm
Malli	Nollapistekiinnityssystemi
Korkeus H	54 mm
Pistomitta	80 mm
värikoodi	Xtric 125
Tuotetyyppi	Koneruuvipuristin