




## Keskittävä kiinnitin, Leveys: 120Amm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	363300 120A
GTIN	4067263101116
Tuoteluokka	30N

### Kuvaus

#### Malli:

- Erittäin hyvä saavutettavuus ja täysin symmetrinen.
- Kokonaan plasmanitrattu ja alapuoli hienojyrsitty.
- Aihion tai valmiin osan kiinnitin, minimaalinen leukojen ja osien siirtyminen.
- Kiinnitysalueen muuttaminen on mahdollista kääntämällä leuat.

**Sisältää GARANT ZeroClamp -sovituksen, jonka mitta on 80 mm.**

Mukana 4 ZeroClamp-kiinnityspulttia.

#### Käyttö:

Soveltuu erinomaisesti 5-sivuiseen työstöön. Keskiöity kiinnitys.

#### Sopii:

Päällileuat nro 363310 – 363324.

#### Toimituksen sisältö:

Perusrunko, kara, karamutterit ja neljä kiinnityspulttia automaatiokonsoliin nro 360164 XP80Z.

#### Erikoistarvike:

Momenttiavain nro 656050, hylsyavain nro 642229 13, asennusasema nro 358595 80.

#### Huomautus:

Soveltuu GARANT TurnTable -automaatiojärjestelmään yhdessä automaatiokonsolin nro 360164 XP80Z kanssa / sitä varten. Yhteensopivat päällileuat nro 363310 – 363324 eivät sisälly toimitukseen. Kiinnitys S2 saadaan aikaa leukaa kääntämällä.

### Tekninen kuvaus

Paino	7,6 kg
-------	--------

L	180 mm
B	120 mm
Pistomitta	80 mm
Enimmäskiinnitysvoima	28 kN
Malli	Nollapistekiinnityssystemi
Korkeus H	59 mm
Suurin kiristysmomentti	100 Nm
värikoodi	HOLEX ZS 120
Tuotetyyppi	Koneruuvipuristin