

Garant**Itsekeskittävä ruuvipuristin, peruslaite Xtric, Tyyppi: 125XSPA****Tilaustiedot**

Tilausnumero	363000 125XSPA
GTIN	4067263101109
Tuoteluokka	310

Kuvaus**Malli:**

- **Erittäin hyvä saavutettavuus ja täysin symmetrinen.**
- **Kokonaan karkaistu ja alapuoli hienojyrsitty.**
- **Aihion tai valmiin osan kiinnitin, minimaalinen leukojen ja osien siirtyminen.**
- **Täydellisesti keskiöity kiinnitys keskusta-asetuksen ansiosta.**
- **Kiinnitysalueen muuttaminen on mahdollista kääntämällä leuat.**

Käyttö:

Soveltuu erinomaisesti 5-sivuseen työstöön. Keskiöity kiinnitys.

Sopii:

Päälileuat nro 363010 – 363045.

Toimituksen sisältö:

Perusrunko, kara, karamutterit ja neljä kiinnityspulttia automaatiokonsoliin nro 360164 XP80Z.

Erikoistarvike:

Momenttiavain nro 656050, hylsyavain nro 642229 13, asennusasema nro 358595 80.

Huomautus:

Soveltuu GARANT TurnTable -automaatiojärjestelmään yhdessä automaatiokonsolin nro 360164 XP80Z kanssa / sitä varten. Yhteensopivat päällileuat nro 363010 – 363045 eivät sisälly toimitukseen. Kiinnitys S2 saadaan aikaa leukaa kääntämällä.

Tekninen kuvaus

L	186 mm
---	--------

B	125 mm
värikoodi	Xtric 125
Paino	10,6 kg
Korkeus H	54 mm
Avainkoon mitat	13 mm
Avainkoon mitat	5 mm
Enimmäiskiinnitysvoima	32 kN
Suurin kiristysmomentti	132 Nm
Malli	Nollapistekiinnityssysteemi
Pistomitta	80 mm
Tuotetyyppi	Koneruuvipuristin