

Garant**Lieriömäinen kiinnitys, Lieriövarsi., jyrsinpään Ø:lle D: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	210550 25
GTIN	4045197522627
Tuoteluokka	21Z

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuushiottu pidin ruuvi kiinnitteisille GARANT TopCut -jyrsinpäille.

Järjestelmän pyörintätarkkuus $\leq 10 \mu\text{m}$ yhdistämällä kuula- ja tasovastinpinnat.

Ilman kiinnityspintaa (HSC-työstämiseen). **Toleranssi = h6.**

Huomautus:

Enimmäisjyrsintäsyvyys = $L_1 + l$; l = katso ruuvi kiinnitteisten päiden mitat: Nro 210050 – 210410.

Kiristysavain = nro 219987.

Hylsy momenttiavaimeen = nro 219986.

Vähennä teknologisia tietoja, jos työkalulla on pitkä ulkonema.

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø d_1	24,8 mm
jyrsinpään Ø:lle D	25 mm
Varren Ø D_5 h6	25 mm
Suosittelut kiristysmomentti	35 Nm
Kokonaispituus L	70 mm
Sarja	TopCut
Sovitin	Lieriövarsi.
Sisäjähdytys	kyllä

Tuotetyyppi

Kierteitetyn jyrsimen pidike