

## ISCAR SUMOCHAM -peruselementti Lieriövarsi DCN R, 12xD, Koko: 31



### Tilaustiedot

Tilausnumero	231720 31
GTIN	7291075297232
Tuoteluokka	23K

### Kuvaus

#### Malli:

SUMOCHAM-vaihtopääporausjärjestelmä erittäin tehokkaaseen poraustyöstöön vaihdettavilla terillä. Ainutlaatuinen kiinnitysmekanismi leikkuuterän kätevään kiinnitykseen ilman ylimääräistä kiristysruuvia. Soveltuu monipuolisille materiaaleille kattavan leikkuuterävalikoiman ansiosta. Työkalan optimaalinen vakaus ja kierretyt jäähdytyskanavat takaavat suuren pyörintätarkkuuden ja pienimmän mahdollisen aksiaalisen liikkeen porauksessa. Muut saatavilla olevat mallit: Pyöreävirtainen peruselementti, peruselementti viisteiden työstämiseen porauksiin viisterengasta käytettäessä, peruselementti erityisesti monikara-, pitkittäis- ja tuotantosorveissa käytettäväksi. Toleranssiluokka: IT8-IT9, pyörintätarkkuus: 0,03 mm.

#### Käyttö:

Leikkuuterille nro 231740 – 231790.

#### Toimituksen sisältö:

Perusrunko, sis. asennusavaimen leikkuuteriä varten.

#### Huomautus:

Valitse pääsääntöisesti strategia, jossa työstönopeudet ovat keskisuuria ja syöttöarvot suuria. Ei pikaliikettä eikä karan pyörimistä vasemmalle takaisinvedon aikana. Kun porausvyvyys on 8xD tai enemmän, vaaditaan vähintään 1,5 × DC ohjausreikä samantyyppisellä leikkuuterällä. Kuperien / koverien pintojen alkuporaus: Vaaditaan kaarevuussäde > 15 × DC, syöttöä alennetaan jopa 50 %. Ristiporauksien suurin sallittu halkaisija on 1/4 nimellishalkaisijasta DC. Pakettiporaus vaatii vakaat olosuhteet, työkappaleen elementtien välisten rakojen tulee olla mahdollisimman pieniä. Porauksen viisto sisään- ja ulostulo jopa 7° kaltevuus mahdollista alennetulla syötöllä (n. 20 – 30%). Nimityskäytäntö 8xD: DCN [koko]-[L1]-[ØDS]A-[L/D] Nimityskäytäntö 12xD: DCN [koko]-[L1]-[ØDS]R-[L/D] Esimerkkejä: Nro 231715 6 DCN 060-048-12A-8D Nro 231720 8 DCN 080-096-12R-12D

### Tekninen kuvaus

Ulkonema L <sub>1</sub>	372 mm
-------------------------	--------

Varren pituus $L_s$	60 mm
Sarja	SUMOCHAM
Lastu-urien pituus $L_c$	377,6 mm
Ø-alue $D_c$	31 - 31,9 mm
Terien lkm Z	2
varren Ø $D_s$	32 mm
varren malli	Lieriövarsi.
Iscar-tuotenimike	DCN 310-372-32R-12D
Ohjauspora välttämätön	kyllä, ohjauspora
Valmistajamerkintä	DCN 310-372-32R-12D
Malli	12xD
Varsi	Lieriövarsi.
Poran käyttö	kovera
Poran käyttö	Kupera
Poran käyttö	viistoporaus
Poran käyttö	Pakettiporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora