

Garant**Terä Leveys ap 1,5 mm, Ø D / Terien lkm Z: 100/8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218440 100/8
GTIN	4045197534101
Tuoteluokka	21P

Kuvaus**Malli:**

Huipputehoinen kiekkojyrsinjärjestelmä. Mallivaihtoehtoina laipan ja **edullisen terästerän** tai laipan ja **huipputarkan, lämpötiloja kestävä HSS-terän**.

Käyttö:

Ura- ja katkaisujyrsintään. Hyvään toistotarkkuuteen sarjavalmistuksessa suositellaan HSS-terän käyttöä.

Huom:

Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

Huomautus:

Kiekko-/katkaisujyrsimet, enint. Ø D = 200 mm saatavilla.
HSS-varateriä on mahdollista tilata jälkikäteen.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysruuvi-sarja	219985
Sopiva kääntöterä	XC.. 1113
Terän Ø D _c	100 mm

Terien lkm Z	8
varren malli	reiällä
Lastuava aine	HSS
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvisarja10 osaa	219985
----------------------------	--------