

USB-latausadapteri, Tyyppi: 2



Tilaustiedot

Tilausnumero	081149 2
GTIN	4008496066162
Tuoteluokka	08C

Kuvaus

Malli:

- **Kokonaislähtöteho: 38 W** optimoitua ja nopeaa latausta varten
- **Uusin GN-teknologia**
- **Teknologiatrendi: Power Delivery ja Quick Charge** nopeaan ja älykkääseen lataukseen
- **AC-tulo: 100-240 V ~ 1,0 A 50-60 Hz**
- **1x C-tyypin USB-liitäntä: 5 V/3 A; 9 V/2,22 A; 12 V/1,67 A (maks. 20 W)**
- **1x A QC USB-liitäntä: 5 V/3 A; 9 V/2 A; 12 V/1,5 A (maks. 18 W)**
- **Enintään 2 laitteen samanaikainen lataaminen**
- **Erittäin kevyt, kätevä ja kompakti**
- **Moderni ja laadukas muotoilu**
- **Taattua ja hyväksi havaittua VARTA-laatua**

Tekninen kuvaus

USB-latauspaikkojen määrä	2
Nimellisjännite	100 - 240 V
Pituus	80 mm
Korkeus	195 mm

Verkkotaajuus	50 - 60 Hz
Latauspaikkojen enimmäismäärä	2
Leveys	35 mm
Valmistajamerkintä	VARTA Speed Charger 38 W
Tuotetyyppi	Laturi