

# Yale

## Koneennostin nostosorkalla YAM, Kantavuus: 10t



### Tilaustiedot

Tilausnumero	086046 10
GTIN	4025092154000
Tuoteluokka	08Y

### Kuvaus

**Malli:**

Koneennostin, pienikokoinen. Kuorma on nostettavissa sekä nostosorkalla että päällä. Erittäin vakaa, pumpun vipu on käännettävissä 270° (ei koko 2).

**Käyttö:**

Koneiden ja vastaavien kuormien nostoon. oikaisuun ja siirtoon sekä yleisiin korjaus- ja asennustöihin.

### Tekninen kuvaus

Sorkan pituus	60 mm
Korkeus	325 mm
Enimmäiskantokyky	10 t
Vähimmäisaloituskorkeus	33 mm
Paino	38 kg
Automaattinen jousen palautus	kyllä

Nostokorkeus	145 mm
Leveys	240 mm
Sorkan leveys	100 mm
Pituus	280 mm
Tuotetyyppi	Hydraulinen koneennostin