

Garant**Lieriömäinen pidin ilman sisäjähdytystä, weldonvarsi, jyrsinpään Ø:lle D:
16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	210555 16
GTIN	4045197522658
Tuoteluokka	21Z

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuushiottu pidin ruuvikiinnitteisille GARANT TopCut -jyrsinpäille.

Järjestelmän pyörintätarkkuus $\leq 10 \mu\text{m}$ yhdistämällä kuula- ja tasovastinpinnat.

Huomautus:

Enimmäisjyrsintäsyvyys = $L_1 + l$; l = katso ruuvikiinnitteisten päiden mitat: Nro 210050 – 210410.

Kiristysavain = nro 219987.

Hylsy momenttiavaimeen = nro 219986.

Vähennä teknologisia tietoja, jos työkalulla on pitkä ulkonema.

Tekninen kuvaus

Hyötypituus L_1	40 mm
Ulko- $\varnothing d_1$	15,8 mm
jyrsinpään Ø:lle D	16 mm
Suositteltu kiristysmomentti	15 Nm
Kokonaispituus L	100 mm
varren $\varnothing D_s$	25 mm
Sarja	TopCut
Sovitin	weldonvarsi
Tuotetyyppi	Kierteitetyn jyrsimen pidike

