

**Garant****TKM-pidin lieriömäinen, lyhyt, Lieriövarsi., jyrsinpään Ø:lle D: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	210561 20
GTIN	4045197558060
Tuoteluokka	21Z

**Kuvaus****Malli:**

Tarkkuushiottu pidin ruuvikiinnitteisille GARANT TopCut -jyrsinpäille.

**Järjestelmän pyörintätarkkuus  $\leq 10 \mu\text{m}$**  yhdistämällä kuula- ja tasovastinpinnat.

Ilman kiinnityspintaa (HSC-työstämiseen). **Toleranssi = h6.**

**Huomautus:**

**Enimmäisjyrshintäsyvyys** =  $L_1 + l$ ; l = katso ruuvikiinnitteisten päiden mitat: Nro 210050 – 210410.

Kiristysavain = Nro 219987.

Hylsy momenttiavaimeen = Nro 219986.

Vähennä teknologisia tietoja, jos työkalulla on pitkä ulkonema.

**Tekninen kuvaus**

Hyötypituus $L_1$	108 mm
Varren $\varnothing D_5$ h6	20 mm
jyrsinpään Ø:lle D	20 mm
Ulko- $\varnothing d_1$	19,8 mm
Suosittelut kiristysmomentti	25 Nm
Kokonaispituus L	160 mm
Sarja	TopCut
Sovitin	Lieriövarsi.
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kierteitetyn jyrsimen pidike

