

Garant**Lieriömäinen kiinnitys, SK 40, jyrsinpään Ø:lle D: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	210575 16
GTIN	4045197522825
Tuoteluokka	21Z

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuushiottu pidin ruuvikiinnitteisille GARANT TopCut -jyrsinpäille.

Järjestelmän pyörintätarkkuus $\leq 10 \mu\text{m}$ yhdistämällä kuula- ja tasovastinpinnat.

Huomautus:

Enimmäisjyrsintäsyvyys = $L_1 + l$; l = katso ruuvikiinnitteisten päiden mitat: Nro 210050 – 210410.

Kiristysavain = Nro 219987.

Hylsy momenttiavaimeen = Nro 219986.

Vähennä teknologisia tietoja, jos työkalulla on pitkä ulkonema.

Tekninen kuvaus

jyrsinpään Ø:lle D	16 mm
Hyötypituus L_1	30 mm
Ulko-Ø d_1	15,8 mm
Ulkonema A-mitta	49 mm
Suosittelut kiristysmomentti	15 Nm
Kiinnityskoko	40 mm
Sarja	TopCut

Sovitin	SK 40
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kierteitetyn jyrsimen pidike