

Garant**Kartiomainen pidin ilman sisäjähdytystä, weldonvarsi, jyrsinpään Ø:lle D:
16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	210565 16
GTIN	4045197522740
Tuoteluokka	21Z

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuushiottu pidin ruuvikiinnitteisille GARANT TopCut -jyrsinpäille.

Järjestelmän pyörintätarkkuus $\leq 10 \mu\text{m}$ yhdistämällä kuula- ja tasovastinpinnat.

Huomautus:

Enimmäisjyrsintäsyvyys = $L_1 + l$; l = katso ruuvikiinnitteisten päiden mitat: Nro 210050 – 210410.

Kiristysavain = Nro 219987.

Hylsy momenttiavaimeen = Nro 219986.

Vähennä teknologisia tietoja, jos työkalulla on pitkä ulkonema.

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø d_1	15,8 mm
jyrsinpään Ø:lle D	16 mm
Hyötypituus L_1	56 mm
Suositteltu kiristysmomentti	15 Nm
Kokonaispituus L	115 mm
varren Ø D_s	25 mm
Sarja	TopCut
Sovitin	weldonvarsi
Tuotetyyppi	Kierteitetyn jyrsimen pidike

