

**Garant****Lieriömäinen pidin ilman sisäjähdytystä, weldonvarsi, jyrsinpään Ø:lle D: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	210555 20
GTIN	4045197522665
Tuoteluokka	21Z

**Kuvaus****Malli:**

Tarkkuushiottu pidin ruuvikiinnitteisille GARANT TopCut -jyrsinpäille.

**Järjestelmän pyörintätarkkuus  $\leq 10 \mu\text{m}$**  yhdistämällä kuula- ja tasovastinpinnat.

**Huomautus:**

**Enimmäisjyrsintäsyvyys** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = katso ruuvikiinnitteisten päiden mitat: Nro 210050 – 210410.

Kiristysavain = nro 219987.

Hylsy momenttiavaimeen = nro 219986.

Vähennä teknologisia tietoja, jos työkalulla on pitkä ulkonema.

**Tekninen kuvaus**

Ulko-Ø $d_1$	19,8 mm
jyrsinpään Ø:lle D	20 mm
Hyötypituus $L_1$	51 mm
Suositteltu kiristysmomentti	25 Nm
Kokonaispituus L	110 mm
varren Ø $D_s$	25 mm
Sarja	TopCut
Sovitin	weldonvarsi
Tuotetyyppi	Kierteitetyn jyrsimen pidike

