

**Garant****Laipallinen kiekkojyrsin Leveys ap 4 mm, Ø D: 100mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218560 100
GTIN	4045197462404
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Kiekkojyrsin lujatekoista erikoisterästä värinän vähentämiseksi.

**Käyttö:**

Ponti- ja urajyrsintään. Käytettävissä uran tasaisessa tai ei-tasaisessa pohjassa.

**Varaosa:**

Nro 219948 (TX9; 2,0 Nm).

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännintä TQ nro **211750 koko 2,2** käytetään terän nro **674252 koko IP9** kanssa.

Kiekkojyrsimet, enint. Ø D = 200 mm saatavilla.

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus $L_{ges}$	50 mm
Kauluksen Ø $d_1$	48 mm
Terän Ø $D_c$	100 mm
suurin työstösyvyys $a_{e,max}$	24,2 mm

KiinnitysreiänØ	27 mm
Sopiva kääntöterä	SNHX
vaikuttava terien lukumäärä $Z_{\text{eff}}$	6
Kääntöterien lukumäärä	12
varren malli	reiällä
Sisäjähdytys	ei
Työkalun vaihto	PowerCard
ISO-koodi-kääntöterä	SN.. 1102
Kääntöterä-ruuvisarja	219948 (IP9; 2,0 Nm)
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin

## Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 9IP	674252 9IP
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219948