

Garant**Lieriömäinen kiinnitys, SK 40, jyrsinpään Ø:lle D: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	210575 20
GTIN	4045197522832
Tuoteluokka	21Z

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuushiottu pidin ruuvikiinnitteisille GARANT TopCut -jyrsinpäille.

Järjestelmän pyörintätarkkuus $\leq 10 \mu\text{m}$ yhdistämällä kuula- ja tasovastinpinnat.

Huomautus:

Enimmäisjyrsintäsyvyys = $L_1 + l$; l = katso ruuvikiinnitteisten päiden mitat: Nro 210050 – 210410.

Kiristysavain = Nro 219987.

Hylsy momenttiavaimeen = Nro 219986.

Vähennä teknologisia tietoja, jos työkalulla on pitkä ulkonema.

Tekninen kuvaus

Hyötypituus L_1	30 mm
Ulkonema A-mitta	49 mm
Ulko- $\varnothing d_1$	19,8 mm
jyrsinpään Ø:lle D	20 mm
Suosittelut kiristysmomentti	25 Nm
Kiinnityskoko	40 mm
Sarja	TopCut

Sovitin	SK 40
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kierteitetyn jyrsimen pidike