

Garant**TKM-pidin lieriömäinen, lyhyt, Lieriövarsi., jyrinpään Ø:lle D: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	210561 25
GTIN	4045197558091
Tuoteluokka	21Z

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuushiottu pidin ruuvikiinnitteisille GARANT TopCut -jyrinpäille.

Järjestelmän pyörintätarkkuus $\leq 10 \mu\text{m}$ yhdistämällä kuula- ja tasovastinpinnat.

Ilman kiinnityspintaa (HSC-työstämiseen). **Toleranssi = h6.**

Huomautus:

Enimmäisjyrsintäsyvyys = $L_1 + l$; l = katso ruuvikiinnitteisten päiden mitat: Nro 210050 – 210410.

Kiristysavain = Nro 219987.

Hylsy momenttiavaimeen = Nro 219986.

Vähennä teknologisia tietoja, jos työkalulla on pitkä ulkonema.

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø d_1	24,8 mm
jyrinpään Ø:lle D	25 mm
Varren Ø D_5 h6	25 mm
Hyötypituus L_1	117 mm
Suosittelut kiristysmomentti	35 Nm
Kokonaispituus L	175 mm
Sarja	TopCut
Sovitin	Lieriövarsi.
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kierteitetyn jyrsimen pidike

