

# Yale

**Yleissylinteri YS, Paineteho / isku (t / mm): 10/100**



## Tilaustiedot

Tilausnumero	086060 10/100
GTIN	4025092150071
Tuoteluokka	08Y

## Kuvaus

### Malli:

Kaikki osat ovat **metrisen normiston** mukaisia, mikä helpottaa kokoonpano- ja huoltotöitä sekä varaosien hankkimista. **100-prosenttisen yhteensopiva** kaikkiin markkinoilla yleisiin 700 baarin hydraulikkajärjestelmiin.

Yleissylinterin **sivuttaiskuormakestävyys on erittäin hyvä**, siinä on jousipalautus ja vain yksi pikakytkennällä varustettu letkuliitäntä.

### Käyttö:

Kaikkiin puristustöihin, joissa tarvitaan kovaa voimaa ja pientä kokoa. Sopii hyvin käytettäväksi kiinnittimissä ja työpajapuristimissa sarjavalmisteisen, metrisen kiinnityskierteen ansiosta.

**Voidaan käyttää kaikissa asennoissa.**

### Toimituksen sisältö:

Sis. paineliitännän 3/8-NPT. Toimitus käyttövalmiina, sisältää liitinholkin, karkaistun teräspainekappaleen (tuurna) ja kiinnityskierteen). **Ilman** liitosjohtoja ja adapteria.

### Huomautus:

**Suljetut järjestelmät esiasennetaan, täytetään ja ilmataan tehtaalla.**

Hydraulikäsipumppu, ks. nro 086050, hydrauliletku nro 086081, painemittari nro 086087.

## Tekninen kuvaus

Rakennepituus käytössä	178 mm
------------------------	--------

Nostokorkeus	100 mm
Paino	2,8 kg
Enimmäispuristusvoima	100 kN
Öljytilavuus	146 ml
Telan ulko-Ø	57 mm
Tuotetyyppi	Hydrauliikkasylinteri

## Tarvikkeet

Hydrauliletku HHC, tehdasasennus / -täyttö Pituus 2 m	086081 2
Hydraulinen käsipumppu HPS Askelmien lukumäärä / säiliön tilavuus 2/2 l	086050 2/2
Hydraulinen käsipumppu HPS Askelmien lukumäärä / säiliön tilavuus 2/4 l	086050 2/4
Hydrauliletku HHC, tehdasasennus / -täyttö Pituus 6 m	086081 6
Hydrauliletku HHC, tehdasasennus / -täyttö Pituus 3 m	086081 3
Hydraulinen käsipumppu HPS Askelmien lukumäärä / säiliön tilavuus 1/0,7 l	086050 1/0,7
Hydraulinen käsipumppu HPS Askelmien lukumäärä / säiliön tilavuus 2/0,7 l	086050 2/0,7
Hydrauliletku HHC, tehdasasennus / -täyttö Pituus 1 m	086081 1