

Garant**Lieriömäinen kiinnitys, SK 40, jyrsinpään Ø:lle D: 25mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 210575 25 |
| GTIN | 4045197522849 |
| Tuoteluokka | 21Z |

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuushiottu pidin ruuvikiinnitteisille GARANT TopCut -jyrsinpäille.

Järjestelmän pyörintätarkkuus $\leq 10 \mu\text{m}$ yhdistämällä kuula- ja tasovastinpinnat.

Huomautus:

Enimmäisjyrsintäsyvyys = $L_1 + l$; l = katso ruuvikiinnitteisten päiden mitat: Nro 210050 – 210410.

Kiristysavain = Nro 219987.

Hylsy momenttiavaimeen = Nro 219986.

Vähennä teknologisia tietoja, jos työkalulla on pitkä ulkonema.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------------|---------|
| jyrsinpään Ø:lle D | 25 mm |
| Hyötypituus L_1 | 32 mm |
| Ulkonema A-mitta | 51 mm |
| Ulko-Ø d_1 | 24,8 mm |
| Suosittelut kiristysmomentti | 35 Nm |
| Kiinnityskoko | 40 mm |
| Sarja | TopCut |

| | |
|--------------|------------------------------|
| Sovitin | SK 40 |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Tuotetyyppi | Kierteitetyn jyrsimen pidike |