

Garant**GARANT Softcut® kulmajyrsin 90° MTC, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z:
20/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215560 20/2
GTIN	4045197408921
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuuskulmajyrsin, epätasainen jako - hyvä käyntivakaus, erinomainen tarkkuus ja lastuamisteho. Tehokkaiden kääntöteräkulmajyrsinten **uusi sukupolvi, lastuamisvoimaa vähentävä muotoilu MTC-käyttöön epävakaissa olosuhteissa tai karoille, joissa pieni käyttöteho.**

Käyttö:

Syviin kulmajyrsintöihin, myös umpimateriaalille. Yleistyökalu kaikille teräsmateriaaleille sekä ruostumattomille ja haponkestäville teräksille.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Huomautus:

Käytettäessä kääntöteriä, joiden säde on yli 2 mm, on terän kiinnitystä mukautettava. GARANT.monenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2, käytetään** terän nro **674252 koko 8IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Ulkoneman pituus L ₁	40 mm
Sopiva kääntöterä	AP.. 1335..
Varren Ø D _s h6	20 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Terän Ø D _c	20 mm

Kokonaispituus L_{ges}	90 mm
Terien lkm Z	2
Porrastuspituus L kun α_{max}	14,5 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	38 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	37 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	1,7 mm
Porrastuskulma α_{max}	1,19 astetta
Sarja	Softcut®
$\varnothing D_3$	17 mm
varren malli	weldonvarsi
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219826
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP