

Garant**Kartiomainen pidin sisäjähdytyksellä, weldonvarsi, jyrsinpään Ø:lle D: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	210567 12
GTIN	4045197557803
Tuoteluokka	21Z

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuushiottu pidin ruuvikiinnitteisille GARANT TopCut -jyrsinpäille.

Järjestelmän pyörintätarkkuus $\leq 10 \mu\text{m}$ yhdistämällä kuula- ja tasovastinpinnat.

Huomautus:

Enimmäisjyrsintäsyvyys = $L_1 + l$; l = katso ruuvikiinnitteisten päiden mitat: Nro 210050 – 210410.

Kiristysavain = Nro 219987.

Hylsy momenttiavaimeen = Nro 219986.

Vähennä teknologisia tietoja, jos työkalulla on pitkä ulkonema.

Tekninen kuvaus

Hyötypituus L_1	42 mm
jyrsinpään Ø:lle D	12 mm
Ulko-Ø d_1	11,8 mm
Suositeltu kiristysmomentti	10 Nm
Kokonaispituus L	95 mm
varren Ø D_s	20 mm
Sarja	TopCut
Sovitin	weldonvarsi
Sisäjähdytys	kyllä

Tuotetyyppi

Kierteitetyn jyrsimen pidike