


Garant**Lieriömäinen pidin sisäjähdytyksellä, weldonvarsi, jyrsinpään Ø:lle D: 16mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 210557 16 |
| GTIN | 4045197557759 |
| Tuoteluokka | 21Z |

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuuishiottu pidin ruuvikiinnitteisille GARANT TopCut -jyrsinpäille.

Järjestelmän pyörintätarkkuus $\leq 10 \mu\text{m}$ yhdistämällä kuula- ja tasovastinpinnat.

Huomautus:

Enimmäisjyrsintäsyvyys = $L_1 + l$; l = katso ruuvikiinnitteisten päiden mitat: Nro 210050 – 210410.

Kiristysavain = Nro 219987.

Hylsy momenttiavaimeen = Nro 219986.

Vähennä teknologisia tietoja, jos työkalulla on pitkä ulkonema.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------------|-------------|
| Hyötypituus L_1 | 40 mm |
| Ulko- $\varnothing d_1$ | 15,8 mm |
| jyrsinpään Ø:lle D | 16 mm |
| Suositteltu kiristysmomentti | 15 Nm |
| Kokonaispituus L | 100 mm |
| varren $\varnothing D_s$ | 25 mm |
| Sarja | TopCut |
| Sovitin | weldonvarsi |
| Sisäjähdytys | kyllä |

Tuotetyyppi

Kierteitetyn jyrsimen pidike