

Garant**Laipallinen kiekkojyrsin Leveys ap 4 mm, Ø D: 50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218560 50
GTIN	4045197462367
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Kiekkojyrsin lujatekoista erikoisterästä värinän vähentämiseksi.

Käyttö:

Ponti- ja urajyrsintään. Käytettävissä uran tasaisessa tai ei-tasaisessa pohjassa.

Varaosa:

Nro 219948 (TX9; 2,0 Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännintä TQ nro **211750 koko 2,2** käytetään terän nro **674252 koko IP9** kanssa.

Kiekkojyrsimet, enint. Ø D = 200 mm saatavilla.

Tekninen kuvaus

Kauluksen Ø d ₁	32 mm
vaikuttava terien lukumäärä Z _{eff}	2
Kokonaispituus L _{ges}	50 mm
Terän Ø D _c	50 mm

Kauluksen pituus L_1	15 mm
suurin työstösyvyys $a_{e\max}$	8,5 mm
Sopiva kääntöterä	SNHX
Kiinnitysreiän \emptyset	16 mm
Kääntöterien lukumäärä	4
varren malli	reiällä
Sisäjähdytys	ei
Työkalun vaihto	PowerCard
ISO-koodi-kääntöterä	SN.. 1102
Kääntöterä-ruuvisarja	219948 (IP9; 2,0 Nm)
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219948
PrecisionBit Torx Plus [®] -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus [®] -profiili 9IP	674252 9IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2